



Certification ATEX 1ère partie

CE II 3 D

Ex tc IIIC T200°C Dc IP6X



Certification IECEx 3ème partie

Ex tc IIIC T200°C Dc IP6X

IECEx LCIE 15.0048

Aspirateurs ANTISTATIQUE pour Zones à Risque d'Explosion conçus pour prévenir les Risques d'Inflammation. Nous utilisons des pièces métalliques ou revêtement de poudre antistatique afin d'éviter les décharges électrostatiques (ESD)




Caractéristiques



Moins de 10 ohms



Récupération des poussières



Récupération des liquides - eau



Haute efficacité



HEPA - inclus



Acier inoxydable 304



Filtre coalescent CFE



Accessoires antistatiques - inclus

- Précipitation des poussières dans l'eau "Wet (Water) Mix". Ne pas utiliser d'huile.
- Conçu pour la Récupération et la Neutralisation des Poussières Combustibles par immersion dans un bain liquide
- Protection contre l'inflammation des poussières - Certifié par un laboratoire NRTL approuvé par OSHA
- Filtre Coalescent (CFE) pour l'Élimination de l'Humidité
- Fonctionnement Électrique
- Cuve de récupération en acier inoxydable de type 304
- Capacité de récupération : 12.3 litres (3.25 gallons) d'eau est nécessaire à l'intérieur de la cuve de récupération. Le sac de récupération antistatique a une capacité de récupération de 3 litres. Si le sac de récupération antistatique n'est pas utilisé, 3.8 litres (1 gallon) de poudre peut être récupéré directement dans la cuve
- Valve de dégazage
- Équipé d'un indicateur de niveau des liquides.
- Comprend une trousse complète d'outils antistatiques

Specifications

C-10 EX (IT-40L) CFE HEPA	113178B
Model Name	C-10 EX (IT-40L) CFE HEPA
Type (tête motrice)	Électrique
Tension	230 V
Fréquence	50 Hz
Phase	Unique
Puissance électrique	1400 W
Puissance	1.3 kW
Ampérage	5 amps.
Flux d'air	153 m ³ /h
Dépression	2030 mm H ₂ O
Type de la prise d'alimentation	Européen
Entrée d'air (diam.)	38 mm
Nettoyage du filtre	Immersion dans un bain liquide
Longueur	48 cm
Largeur	46 cm
Poids	28.1 kg.
Hauteur	89 cm
Longueur du Câble	10.6 m

Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

N'utilisez que des outils et des accessoires recommandés



Liquid Level Indicator and Drain Valve - Included



A Conductive Recovery Bag can be used in conjunction with the Immersion Bath to facilitate material recovery and emptying



Degassing Vent - Included



Coalescing HEPA filter (Upstream) - Included



Tool Kit for Mini Series - Included



STERIGENE

2, rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE - Site : www.sterigene.com
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23 - Fax : +33 (0)1 34 44 23 24 - e-mail : sterigene@sterigene.com